

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.132

Prestrihovacie čeluste, kruhové

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.132 - Prestrihovacie čeluste, kruhové pre nerez, s trojitým delením

For punching round cut-outs

Features

Obj. č.	AS 4055.132
Prevedenie	S trojitým delením
Rozsah dodávky	Matrica Razník
Obrobiteľný materiál	Stainless steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, nerez	2,5 mm
Ø razníka	32,5 mm
Pre závit	M32
Poznámka	Pri obsluhu kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guľčkovými ložiskami
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Ťažná skrutka (Ø x D)	19 x 55 mm
Hydraulická ťažná skrutka Ø	19 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,232 kg
Brutto hmotnosť	0,265 kg
Číslo colnej sadzby	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Features

Popis výrobku

Prestrihovací nástroj do plechu, kruhový, pre materiál:
nehrdzavejúca oceľ, M32, Ø prestrihovacieho nástroja 32,5 mm