


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.528**

**Prestrihovacie čeluste, kruhové**

State: 26.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.528 - Prestrihovacie čeluste, kruhové pre oceľový plech, s trojitým delením

For punching round cut-outs

## Features

Obj. č.	AS 4055.528
Prevedenie	S trojitým delením
Rozsah dodávky	Matrica Razník
Obrobiteľný materiál	Sheet steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech	2 mm
Ø razníka	28,3 mm
Poznámka	Pri obsluhu kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guľičkovými ložiskami Ďalšie rozmery, viď dierovač plechu okrúhly, z nerezovej ocele
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Ťažná skrutka (Ø x D)	9,5 x 50 mm
Hydraulická ťažná skrutka Ø	9,5 mm 19 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,143 kg
Brutto hmotnosť	0,167 kg
Číslo colnej sadzby	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

# Features

---

Popis výrobku

Prestrihovací nástroj do plechu, kruhový, pre materiál: oceľový plech,  
PG 21, Ø prestrihovacieho nástroja 28,3 mm