

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.540**

**Prestrihovacie čeluste, kruhové**

State: 14.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.540 - Prestrihovacie čeluste, kruhové pre oceľový plech, s trojitým delením

For punching round cut-outs

## Features

Obj. č.	AS 4055.540
Prevedenie	S trojitým delením
Rozsah dodávky	Matrica Razník
Obrobiteľný materiál	Sheet steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech	3 mm
Ø razníka	40,5 mm
Pre závit	M40
Poznámka	Pri obsluhu kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guľčikovými ložiskami Ďalšie rozmery, vid' dierovač plechu okrúhly, z nerezovej ocele
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Ťažná skrutka (Ø x D)	19 x 75 mm
Hydraulická ťažná skrutka Ø	19 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,349 kg
Brutto hmotnosť	0,382 kg
Číslo colnej sadzby	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

# Features

---

Popis výrobku

Prestrihovací nástroj do plechu, kruhový, pre materiál: oceľový plech,  
M40, Ø prestrihovacieho nástroja 40,5 mm