


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.547

Prestrihovacie čeluste, kruhové

State: 11.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.547 - Prestrihovacie čeluste, kruhové pre oceľový plech, s trojitým delením

For punching round cut-outs

Features

| | |
|--|--|
| Obj. č. | AS 4055.547 |
| Prevedenie | S trojitým delením |
| Rozsah dodávky | Matrica Razník |
| Obrobiteľný materiál | Sheet steel |
| Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech | 3 mm |
| Ø razníka | 47 mm |
| Poznámka | Pri obsluhu kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guľičkovými ložiskami Ďalšie rozmery, viď dierovač plechu okrúhly, z nerezovej ocele |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Ťažná skrutka (Ø x D) | 19 x 75 mm |
| Hydraulická ťažná skrutka Ø | 19 mm |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 0,467 kg |
| Brutto hmotnosť | 0,509 kg |
| Číslo colnej sadzby | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |

Features

Popis výrobku

Prestrihovací nástroj do plechu, kruhový, pre materiál: oceľový plech,
PG 36, Ø prestrihovacieho nástroja 47 mm