

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.800

## Obrábanie prípojnic, mobilné CW 120-M

State: 29.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.800 - Obrábanie prípojnic, mobilné CW 120-M

The mobile product solution for busbar machining is ideal for precise, fast and ergonomic bending, punching and cutting of busbars directly at your workstation. The integral precision laser facilitates the cutting and bending process.



## Features

Obj. č.	AS 4055.800
Prevedenie	Elektrický uhlomer Ohýbací trň R10 Ohýbacia matrica Externá 230 V prípojka prúdu Bočne výsuvný podporný predlžovací nástavec pre dlhé prípojnice Externá hydraulická prípojka pre takmer všetky možnosti obrábania 4 kolieska (2 aretovateľné) 4 zásuvky Integrované hydraulické čerpadlo Laserové ukazovátka (pomocný laser), výkonnosť žiarenia trieda lasera 1 Pozdĺžny doraz, výsuvný
Výhody	Vysoká presnosť ohybu a dierovania Jednoduchá výmena nástroja Flexibilné použitie v dielni
Rozsah dodávky	Obrábanie prípojnic, mobilné CW 120-M Nožný spínač
Obrobiteľný materiál	Copper Aluminium

# Features

Poznámka	Dĺžka ramena pri ohybe do tvaru Z závisí od hrúbky materiálu Pri dierovaní sú možné aj oválne otvory max. do 21 x 18 mm Nástroje na zhotovenie oválnych otvorov na vyžiadanie Technické zmeny vyhradené
Rozmery stroja	Šírka: 1.380 mm Výška: 1.270 mm Hĺbka: 945 mm
Kontaktná plocha	Šírka: 1.211 mm Hĺbka: 811 mm
Pracovná výška	974 mm
Menovitý príkon	2,2 kW
Menovité prevádzkové napätie	230 V, 50 Hz/60 Hz
Pozdĺžny doraz (max.)	1 224 mm
Ohnutie/dĺžka strany (min.)	50 mm
Uhol ohýbania (max.)	90 °
Ohýbanie (max.)	110 x 12 mm
Z-Bend (min.)	72 mm
Rezanie (max.)	120 x 12 mm
Dierovanie (max.)	6,6 x 21,5 mm
Dierovanie / hrúbka materiálu (max.)	12 mm
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)	700 bar
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	473 kg
Brutto hmotnosť	493 kg
Číslo colnej sadzby	84624900
ETIM 9	EC011824
ETIM 8	EC011824
ECLASS 8.0	36600804

# Features

---

Popis výrobku

Opracovanie prípojnic, mobilné, CW120-M. Mobilná stanica CW 120-M je vhodná na ohýbanie, dierovanie a rezanie prípojnic.

# Approvals

---

Explanations

Declaration of conformity