

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.120 Káblová trasa

State: 8.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.120 - Káblová trasa pre VX, VX IT

For cable clamping and routing with network and server applications.



Features

Obj. č.	VX 5302.120
Výhody	Jednoduchá montáž vďaka rýchlemu upevneniu bez použitia náradia Alternatívne je možné priskrutkovať Integrované multifunkčné dierovanie na upevnenie prvkov vedenia káblov Integrované upevňovacie dierovanie na fixáciu jednotiek PDU v rastru 7 U v otvoroch v tvare kľúčovej dierky
Oblasti použitia	Pre vertikálne vedenie káblov a odľahčenie od ťahu pri sieťových a serverových aplikáciách
Materiál	Oceľový plech
Povrch	S nástrekom
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu

Features

Možnosti montáže	Priamo na rám VX IT medzi podlahovú a strešnú časť rámu, ľubovoľné umiestnenie V rozvádzačoch VX IT so šírkou 800 mm je alternatívne možné priskrutkovanie medzi hornú a dolnú hĺbkovú vzperu
Montážny pokyn	Montáž sa vykonáva po celej hĺbke skrine na konštrukciu rámu pomocou rýchleho upevnenia. Pri montáži do skríň so šírkou 800 mm je možné dodatočné priskrutkovanie na hĺbkové podpery 19" vybavenie
Rozmery	Šírka: 145 mm
Vhodné pre	Typ skrine: VX VX IT Výška: = 2.000 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,4 kg
Brutto hmotnosť	4,56 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	18,1 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	83024200
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703
Popis výrobku	Káblková trasa, pre VX, VX IT, na vertikálne vedenie káblov a odľahčenie ťahu, v dátových a serverových aplikáciách, integrované multifunkčné otvory na upevnenie