

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3313.470 Liquid Cooling Package

State: 16.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3313.470 - Liquid Cooling Package LCP Inline DX, LCP Inline DX/FC

Ideální pro chlazení malých a středních IT aplikací.



## Features

Obj. číslo	SK 3313.470
Provedení	DX
Výhody	<p>Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení</p> <p>Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů</p> <p>Kontrola a regulace teploty</p> <p>Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému</p> <p>Díky kompresoru s regulací otáček lze chladicí výkon optimálně přizpůsobit skutečné potřebě.</p> <p>Specifická údržba LCP DX oddělením chlazení a serverových skříní</p>
Oblasti použití	<p>Ideální pro chlazení malých a středních zařízení IT</p> <p>Jeden nebo dva rozváděče se samostatným chlazením</p>
Popis funkce	<p>LCP pro instalaci v řadovém umístění skříní. Teplý vzduch je nasáván z uličky na zadní straně zařízení, pomocí vysoce výkonných kompaktních modulů ochlazován a po ochlazení vyfukován do místnosti nebo do studené uličky</p> <p>Absorbovaná tepelná energie je v externím kondenzátoru odváděna do okolního prostředí, nedochází k zahřívání v místě instalace.</p>
Materiál	Ocelový plech, s nástřikem

# Features

Barva	RAL 7035
Volitelné doplňky	Zvlhčovače Odvlhčení a dodatečný ohřev Čerpadlo kondenzátu Nízkoteplotní/vysokoteplotní kondenzátor (-40 °C/+53 °C)
Provedení	Řadové chlazení
Monitorování	Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet Integrace do RiZone
Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů	35 kW/3
Celkový chladicí výkon	35
Rozsah modulace	8 - 35 kW
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Při 50 Hz: 9.900 m <sup>3</sup> /h
Rozměry	Šířka: 600 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 1.200 mm
Vhodné pro typ skříně	VX IT
Montáž v řadovém umístění skříní	Zarovnání do jedné roviny
Jmenovité provozní napětí	380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 22,4 A
Max. chladicí výkon	35 kW
Způsob (elektrického) připojení	Připojovací svorka
Doba zapnutí	100 %
Chladicí médium	Chladivo
EC ventilátor	Yes
SNMP karta	Yes
Ventilátory s možností výměny během provozu	Yes

# Features

Regulace teploty	Plynule nastavitelná regulace ventilátorů Invertorem regulovaný kompresor
Předřazené jištění	Jistič/tavná pojistka: 40 A
Rozsah provozních teplot	5 °C...35 °C
Hladina akustického tlaku	Při 50 Hz: 68 dB(A)
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 20
Volitelné doplňky	Zvlhčovače Odvlhčení a dodatečný ohřev Čerpadlo kondenzátu Nízkoteplotní/vysokoteplotní kondenzátor (-40 °C/+53 °C)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	281,5 kg
Brutto hmotnost	331,5 kg
Číslo celní sazby	84186900
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Popis výrobku	LCP Inline DX, 35 kW, RAL 7035, ŠxVxH: 600x2000x1200 mm

# Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě
--------------	--------------------