

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6372.552 Panel Comfort

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6372.552 - Panel Comfort

Aluminium enclosure, high thermal conductivity for optimum passive heat dissipation. Low weight coupled with high stability. Protection category IP 65 to IEC 60 529.



Features

Obj. č.	CP 6372.552
Prevedenie	Pripojenie nosných ramien Ø 130 mm
Výhody	Hliníková skriňa, vysoká tepelná vodivosť na optimálne pasívne odvádzanie tepla. Nízka hmotnosť so zachovaním vysokej stability Kompatibilný so všetkými stojanmi a systémami nosných ramien Rittal
Materiál	Skriňa: hliníkový pretlačovaný profil Rohové diely: zinkový tlakový odliatok Ochranné rohy: plast
General colour	Natural anodised
Farba	Skriňa: eloxovaná v prírodnom farebnom odtieni Rohové diely: RAL 7035 Ochranné rohy: v odtieni podobnom RAL 7024
Rozsah dodávky	Rozvádzač s výrezom na pripojenie nosného ramena Vybavenie uzatváracou vložkou Doppelbart 3 mm, možno zameniť za uzamykacie vložky 41 mm, plastové rukoväte a otočné rukoväte, prevedenie C Vrátane tesnenia a upevňovacieho materiálu pre čelné panely Zadná stena s pántami, pánty na najdlhšej strane skrine

Features

Rozmery	Šírka: 628,5 mm Výška: 608,5 mm Hĺbka: 170 mm
Inštaláčn hĺbka	152 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 65
Protection category NEMA	NEMA 12
Zodpoved šírke predného panelu	520 mm
Zodpoved výške predného panelu	500 mm
Prevedenie	Servicing access from the rear
Poznmka	Zmena pripojenia nosnch ramien je mozn otoenm skrinky.
Zkladn mteril	Aluminium
Uzver	Vykonanie uzveru: Oton uzver Poet uzverov: 2 Vloka uzveru: Doppelbart, 3 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnos	14,375 kg
Brutto hmotnos	17,375 kg
slo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002504
ECLASS 8.0	27180505
Popis vrobku	CP Comfort Panel, pre predn panel ŠxV 520x500 mm, montzn hĺbka 152 mm, extrudovan hlinkov profil, pripojenie nosnho ramena \varnothing 130 mm, sklopn zadn panel s otonm uzverom

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------

Approvals

Explanations

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK