


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3366.610

Nástěnné chladičí jednotky TopTherm Blue e

State: 18.3.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3366.610 - Nástěnné chladicí jednotky TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu. K dostání ve speciálních formátech „příčný“ a „plochý“.

Features

Obj. číslo	SK 3366.610
Provedení	nástěnná montáž
Popis výrobku	Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu.
Výhody	Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
Materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Barva	RAL 9007
Rozsah dodávky	Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice) Vrtací šablona Upevňovací materiál Integrované elektrické odpařování kondenzátu Upevňovací materiál pro vnitřní montáž
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511	Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1,6 kW Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1,6 kW Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,05 kW Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,1 kW
Jmenovité provozní napětí	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka k obj. č.	Při montáži chladicí jednotky lze namontovat krycí rám 3377.000 včetně upevňovacího materiálu. Tento rám zajišťuje kompaktní vzhled chladicí jednotky.

Features

Jmenovitý proud max.	Při 50 Hz: 13,6 A Při 60 Hz: 13,8 A
Rozběhový proud (max.)	Při 50 Hz: 43 A Při 60 Hz: 47 A
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)	Vnější okruh: 910 m³/h Vnitřní okruh: 860 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35	Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,9 Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,3
Provedení	Nástěnná montáž
Speciální tvar	Ploché
Rozměry	Šířka: 435 mm Výška: 1.590 mm Hloubka: 205 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	Vnější okruh IP 34 Vnitřní okruh IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
Chladicí médium/chladivo	Chladivo: R-513A Množství: 0,7 kg Global Warming Potential (GWP): 631 Ekvivalent CO2 (CO2e): 1 t
Regulace teploty	Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
Rozsah provozních teplot	10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-40 °C...70 °C
Rozsah regulace	20 °C...55 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel	Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,84 kW Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,97 kW Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1,12 kW Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1,23 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)	28 bar
Poznámka k obj. č.	Dodací lhůta na vyžádání
Předřazené jištění	Motorový spouštěč: 14...20 A

Features

Balení	1 ks
Netto hmotnost	47,4 kg
Brutto hmotnost	49,895 kg
Číslo celní sazby	84158200
ETIM 9	EC000855
ETIM 8	EC000855
ECLASS 8.0	27180704
Popis výrobku	Nást.chl.jedn.1500W,slim

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTТА
Certificates	EAC
Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK