


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.016

Napájecí lišta PSM

State: 16.12.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.016 - Napájecí lišta PSM

Jeden nebo dva napájecí okruhy s jednou nebo třemi fázemi, redundance při změně směru zasunutí zásuvného modulu. Na přání možnost měření v kombinaci se systémem CMC-III.

Features

Obj. č.	DK 7856.016
Provedení	S měřením napětí, proudu a výkonu (spotřeby), prostřednictvím CMC-TC, dálková správa
Výhody	Moduly lze namontovat i za provozu.
Technické údaje	Každý zásuvkový modul na nosné liště odebírá napětí z jedné fáze v závislosti na směru zasunutí, tedy z napájecího okruhu nebo z redundantního napájecího okruhu. V závislosti na provedení 1/3fázová konstrukce s max. proudem 2 x (3 x 16 A/32 A). Možnost redundantního třífázového napájení. Redundantní proudový obvod je plně oddělený od třífázového obvodu v nosné liště. Moduly mohou být opatřeny integrovanou nadproudovou ochranou, která při příliš vysoké hodnotě proudu odpojuje pouze daný modul. Zbývající moduly zůstávají v provozu.
Materiál	Hliníkový profil, eloxovaný v přírodním barevném odstínu
Způsob (elektrického) připojení	Zásuvka
Počet	2
Fáze pro každé napájení	3~
Jmenovitý proud (max.)	16 A
Počet slotů modulu (max.)	6
Vhodné pro	Typ skříně: TS 8 TS IT VX IT Výška: 2.000 mm
Rozsah provozních teplot	5 °C...45 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5...95 %

Features

Rozsah skladovacích teplot	-20 °C...60 °C
Balení	1 ks
Netto hmotnost	4.759
Brutto hmotnost	5.009
Číslo celní sazby	85369001
EAN	4028177507180
ETIM 9	EC000215
ECLASS 8.0	27371306

Approvals

Explanations	Prohlášení o shodě
--------------	--------------------