


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TX 7888.808

Sieťový rozvádzač TX CableNet

State: 25.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TX 7888.808 - Sieťový rozvádzač TX CableNet s presklenými dverami

The TX CableNet – places extra space at your disposal by avoiding the problem of unnecessarily wide or deep IT racks. This IT network rack is thus also suitable for use in smaller IT environments and is already optimally prepared for individual interior installation.



Features

Obj. č.	TX 7888.808
Prevedenie	2nd generation predmontované s presklenými dverami s bočnicami So strešným plechom
Výhody	New roof plate concept: Optimised use of the entire enclosure volume with the enclosure cabling plus optional integration of a fan module Efektívny koncept rámu pre individuálne rozšírenie Bočnice priskrutkované pre rýchly prístup 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear, adjustable in the depth Base/plinth system VX, vented, for simple cable entry via the base area or within a bayed suite, provides additional climate control support. Rozmanitá ponuka príslušenstva pre individuálne vnútorné vybavenie

Features

Materiál	Skriňa: oceľový plech Dvere: oceľový plech, 1,2 mm Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm 19" profilové lišty: oceľový plech, 2 mm Bočnice: oceľový plech, 1,2 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Ploché diely: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba
General colour	RAL 7035
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Skriňa s presklenými dverami vpredu a zadnými dverami vzadu Enclosure frame with 482.6 mm (19") mounting angles, front and rear Bočnice Systém podstavca VX, 100 mm, s ventilačnými otvormi Kefová lišta 19" kombinované lišty Strmeň pre vedenie káblov (voľne priložený) 50 skrutiek s hviezdicovou drážkou M5, klietkové matice M5, vodivé (priložené) Vrátane upevňovacieho materiálu Screw-fastened roof plate with concealed cable entry on both sides across the entire enclosure depth plus a central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 1.200 mm Hĺbka: 800 mm
Výškové moduly	24 U
Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)	445 mm
Prevedenie	Pre-configured with side panels
Konštrukcia zadných dverí	Dvere z oceľového plechu, jednodielne, uzavreté
Konštrukcia predných dverí	Presklené dvere, jednodielne s jednvrstvovým bezpečnostným sklom hrúbky 3 mm Uhol otvorenia dverí pri radovom spojení max. 105°

Features

Zaťažiteľnosť	5000 N
Zaťažiteľnosť (statická)	500 kg
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 20
Poznámka	<p>To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.</p> <p>Brush strips to conceal the cable entry are available separately and may be conveniently ordered from our accessory range.</p>
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	94 kg
Brutto hmotnosť	104 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TX CableNet, s presklenými dverami, so strešným plechom, bočnice, 19" profilové lišty, predmontované, ŠxVxH 800x1200x800 mm, RAL 7035

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------