


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.898

# Síťový rozváděč TX CableNet

State: 2.4.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.898 - Síťový rozváděč TX CableNet s prosklenými dveřmi

TX CableNet – získání většího prostoru díky IT rozváděčům bez předimenzované šířky nebo hloubky. Tato IT skříň pro datové sítě je tedy vhodná i pro použití v menších IT síťových strukturách a je již optimálně připravena pro individuální vnitřní vybavení.



## Features

Obj. číslo	TX 7888.898
Provedení	2. generace předmontováno s prosklenými dveřmi s bočnicemi Se střešním plechem
Popis výrobku	Optimální řešení IT rozváděče pro umístění při stísněných prostorových podmínkách, nízkých výškách stropů nebo v těžko přístupných prostorách. Žádná ztráta výkonu kvůli nepoužitým výškovým jednotkám v nástavbách s výlučně malými elektrickými komponentami.

# Features

Výhody	<p>Nový koncept střešního plechu: Kompletní využití hloubky kabeláže a možná integrace modulu ventilátoru</p> <p>Efektivní koncept rámu pro individuální rozšíření</p> <p>19" profilové lišty, přední a zadní, nastavitelná hloubka</p> <p>Bočnice přišroubované pro rychlý přístup</p> <p>Systém podstavců VX, s ventilačními otvory, pro jednoduché kabelové zavedení přes podlahovou oblast nebo uvnitř řadového spojení, podporuje také klimatizaci.</p> <p>Rozmanitá nabídka příslušenství pro individuální vnitřní vybavení</p>
Materiál	<p>Skříň: ocelový plech</p> <p>Dveře: ocelový plech, 1,2 mm</p> <p>Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm</p> <p>19" profilové lišty: ocelový plech, 2 mm</p> <p>Bočnice: ocelový plech, 1,2 mm</p>
Povrch	<p>Rámová konstrukce skříně: základní barva nanosená máčením</p> <p>Ploché díly: základní barva nanosená máčením, strukturovaná prášková barva</p>
General colour	RAL 7035
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	<p>Skříň s prosklenými dveřmi vpředu a zadními dveřmi vzadu</p> <p>Rám skříně s 19" profilovými lištami, přední a zadní</p> <p>Bočnice</p> <p>Systém podstavce VX, 100 mm, s ventilačními otvory</p> <p>Kartáčová lišta</p> <p>19" kombinované lišty</p> <p>50 šroubů s hvězdicovou drážkou M5, klecové matice M5, vodivé (přiloženy)</p> <p>Třmen pro vedení kabelů (volně přiložen)</p> <p>Včetně upevňovacího materiálu</p> <p>Šroubovaný střešní plech s oboustranným skrytým kabelovým zavedením po celé hloubce skříně a skrytým výlomem uprostřed pro snadnou integraci modulu ventilátoru.</p>
Rozměry	<p>Šířka: 800 mm</p> <p>Výška: 2.000 mm</p> <p>Hloubka: 800 mm</p>
Výškové moduly	42 U

# Features

Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)	445 mm
Provedení	předmontováno s bočnicemi
Provedení s dveřmi vzadu	Dveře z ocelového plechu, jednodílné, uzavřené
Provedení s dvířky vpředu	Prosklené dveře, jednodílné s jednovrstvým bezpečnostním sklem tloušťky 3 mm Úhel otevření dveří při řadovém spojení max. 105°
Zatížitelnost	5000 N
Zatížitelnost (statická)	500 kg
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 20
Poznámka	Pro montáž modulu ventilátoru jsou nutné kartáčové lišty pro vybavení otvorů pro vedení kabelů, pokud jsou použity nebo pokud byly odstraněny krycí plechy Kartáčové lišty pro zakrytí zavedení kabelů jsou k dostání samostatně a lze je pohodlně objednat v našem programu příslušenství.
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	132,5 kg
Brutto hmotnost	142,5 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Popis výrobku	TX CableNet, s prosklenými dveřmi, se střešním plechem, bočnicemi, 19" profilovými lištami, předmontované příslušenství, ŠVH: 800 × 2000 × 800 mm, RAL 7035

# Approvals

---

Approvals

UL + C-UL (listed)