


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3378.200 Liquid Cooling Package

State: 31.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3378.200 - Liquid Cooling Package LCP Industry

Air/water heat exchanger in TS 8 baying system, useful cooling output 10 kW.

Features

Obj. č.	SK 3378.200
Prevedenie	Diely pre vedenie vody z medi/mosadze (Cu/CuZn)
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Zapojenie na svorkovnici Čelné dvere
Celkový chladiaci výkon	L 35 W 10 pri 2000 l/h: 9,5 kW
Menovité prevádzkové napätie	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel	Pri 50 Hz: 350 W Pri 60 Hz: 350 W
Menovitý prúd max.	Pri 50 Hz: 2,65 A Pri 60 Hz: 2,62 A
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)	1: 6 bar
Spôsob (elektrického) pripojenia	Connection clamp
Doba zapnutia	100 %
Chladiace médium	Water (see Internet for specifications)
Teplota prívodnej vody	7 °C...30 °C
Prípojky vody	G ¾" internal thread
Rozsah prevádzkových teplôt	5 °C...70 °C
Poznámka	Možné radové spojenie so skriňami TS 8 vďaka systémovému rámu
Rozmery	Šírka: 300 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 600 mm
Hladina akustického tlaku	60 dB(A)

Features

Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 4 A
Rozsah regulácie	20 °C...55 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529	IP 55
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	118 kg
Brutto hmotnosť	128 kg
Číslo colnej sadzby	84186900
ECLASS 8.0	27180712
Popis výrobku	SK Liquid Cooling Package, Air/water heat exchanger in TS 8 baying system, 9.5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Water-carrying parts: copper/brass , WHD: 300 x 2000 x 600 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity