


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.050

Sada oběžné závitové frézy

State: 12.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.050 - Sada oběžné závitové frézy

K frézování metrických závitů všech velikostí. Doplnkový nástroj pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.

Features

Obj. číslo	AS 4050.050
Popis výrobku	K frézování metrických závitů všech velikostí. Doplnkový nástroj pro obráběcí centrum Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.
Technické údaje	Průměr dřívku 12 mm Průměr řezu 10 mm Stoupání 1,5 mm Úhel úkosu 60° Řezná délka 20 mm Celková délka 85 mm
Rozsah dodávky	Závitová fréza Upínací kleštiny Nástrojová upínka
Pro závit	M12 - M64
Obrobitelný materiál	Ocel Nerez ocel Hliníkový odlitek Plast Měď
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,09 kg
Brutto hmotnost	0,102 kg
Číslo celní sazby	82077037
ETIM 9	EC000162
ETIM 8	EC000945
ECLASS 8.0	36609211
Popis výrobku	AS Závitová fréza