


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.062

## Upínací rám

State: 14.3.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.062 - Upínací rám

Paralelní obrábění skříní v rozsahu obrábění kompaktních rozváděčů v obráběcím centru Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT pro nižší náklady na přípravu a vyšší produktivitu.

## Features

|                                                           |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo                                                | AS 4050.062                                                                                                                                           |
| Provedení                                                 | Pneumatické upínací zařízení                                                                                                                          |
| Popis výrobku                                             | Umožňuje paralelní obrábění kompaktních skříní na obráběcích centrech Perforex BC a Perforex Milling Terminal MT.                                     |
| Possible number of terminal Boxes for parallel processing | 3                                                                                                                                                     |
| Poznámka                                                  | Použití upínacího rámu (obj. č. 4050.080) u obráběcího centra BC (obj. č. 4050.230) je možné pouze u dvoudveřové varianty.                            |
| Vhodné pro obj. č.                                        | 4050.107<br>4050.108<br>4050.230<br>4055.920<br>4055.921<br>4055.925<br>4055.926                                                                      |
| Suitable for                                              | Perforex BC 1007 HS<br>Perforex BC 1008 HS<br>Perforex BC 2014 HS<br>Perforex MT 2101<br>Perforex MT 2101 S<br>Perforex MT 2201<br>Perforex MT 2201 S |
| Rozměry upnutelných kompaktních skříní max.               | Šířka: 370 mm<br>Výška: 440 mm<br>Hloubka: 600 mm                                                                                                     |
| Rozměry upnutelných kompaktních skříní min.               | Šířka: 90 mm<br>Výška: 90 mm<br>Hloubka: 90 mm                                                                                                        |

# Features

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Balení            | 1 ks                     |
| Netto hmotnost    | 25 kg                    |
| Brutto hmotnost   | 25 kg                    |
| Číslo celní sazby | 84669360                 |
| ETIM 9            | EC003010                 |
| ETIM 8            | EC003010                 |
| ECLASS 8.0        | 36609190                 |
| Popis výrobku     | AS Multiupínání, BC 1007 |