


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.450 Střihací stroj C8

State: 18.7.2025 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.450 - Střihací stroj C8

Poloautomat pro zkracování drátů na individuálně nastavitelnou délku.

Features

Obj. č.	AS 4050.450
Provedení	S ovládacím panelem
Výhody	Snadný provoz Snadné zavádění vodičů Snadné oddálení posuvných válečků Kompatibilní s PC
Technické údaje	Jemně slané vodič 0,08 - 10 mm ² (AWG 28 - 8) Jednožilový vodič o průřezu 0,08 - 2,5 mm ² (AWG 28 - 14) Pro délky vodiče 1–99999 mm Rychlost posuvu 0–1,5 m/s Nastavitelná síla přítlaku posuvných válečků DC servopohon
Rozsah dodávky	Střihací stroj C8 Software na CD-ROM Přívodní kabel s konektorem
Jmenovité provozní napětí	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Elektrický příkon	120 VA
Rozměry stroje	Šířka: 380 mm Výška: 470 mm Hloubka: 360 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	24
Brutto hmotnost	24
Číslo celní sazby	84798997
EAN	4028177804845
ECLASS 8.0	36600890