

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.454

## Krimpovací stroj R8 E

State: 10.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.454 - Krimpovací stroj R8 E

Electrically driven wire stripping and crimping machine for taped wire end ferrules on a reel.



## Features

Obj. č.	AS 4050.454
Prevedenie	Dotykový displej
Výhody	Jednoduchá prevádzka Rýchle prenastavenie Flexibilné použitie v dielni Rýchla výmena spotrebných materiálov
Technické údaje	Rozsah krimpovania 0,5 – 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 – 14) Dĺžka krimpovania 8 mm (0,31 in.) Zavádzacia dĺžka 40 mm (1.57 in.)
Poznámka	Štandardný krimpovací tvar lichobežník – ďalší na požiadanie
Rozmery	Šírka: 288 mm Výška: 230 mm Hĺbka: 345 mm
Menovité prevádzkové napätie	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Elektrický príkon	100 VA
Lisovanie	Trapezoid crimp
Pracovný cyklus	1,8 s
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	16 kg
Brutto hmotnosť	16 kg

# Features

Číslo colnej sadzby	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
Popis výrobku	Krimpovací stroj R 8E, 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> , Krimp. 8mm, AEH na kotúči, elektricky ovládané