

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.455 Strihací automat C8+

State: 5.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.455 - Striací automat C8+

Semi-automated machine for cutting wires to an individually adjustable length.



## Features

Obj. č.	AS 4050.455
Prevedenie	S ovládacím panelom Funkcia Stop & Go
Výhody	Jednoduchá obsluha Jednoduché zavedenie vodiča Jednoduché oddialenie posuvných valčekov Kompatibilný s PC Možnosť skrátenia na požadovanú dĺžku s rozhraním pre CAE data Podporuje proces označovania káblov zobrazením miesta pripojenia na displeji Jednoduché prenesenie projektov a zákaziek do striacieho automatu C8+
Technické údaje	Jemne zlanený vodič 0,08 - 10 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 8) Jednožilový vodič s prierezom 0,08 - 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 28 - 14) Pre dĺžky vodiča 1–99999 mm Rýchlosť posuvu 0–1,5 m/s Nastaviteľná sila prítlačku posuvných valčekov DC servopohon Zavádzacia dĺžka 27 mm (1,06 in.)
Rozsah dodávky	Striací automat C8+ Prívodný kábel s konektorom Softvérová integrácia CAE dát Inštalačné CD
Rozhranie	Eplan Pro Panel CAE data

# Features

Rozmery	Šírka: 380 mm Výška: 470 mm Hĺbka: 360 mm
Menovité prevádzkové napätie	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz
Elektrický príkon	240 VA
Pracovný cyklus	2 s
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	19,74 kg
Brutto hmotnosť	20,74 kg
Číslo colnej sadzby	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090
Popis výrobku	Rezačka C8+, pre vodiče a káble do priemeru 8 mm,