


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.070

Ručný hydraulický prestrihovací nástroj, sada, M16 - M63

State: 9.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.070 - Ručný hydraulický prestrihovací nástroj, sada, M16 - M63

Manual hydraulic punch in a practical set with hole punches for sheet steel. Maximum machinable material thickness 2 or 3 mm.

Features

Obj. č.	AS 4055.070
Prevedenie	Táto sada obsahuje štandardné prestrihovacie čeluste na plech M16 až M63.
Výhody	Predĺženie životnosti nástrojov vďaka integrovanému poistnému ventilu Prestrihovacie čeluste, hydraulické prestrihovacie nástroje a príslušenstvo na výrobu okrúhlych, štvorcových a obdĺžnikových výrezov z ocele a nehrdzavejúcej ocele
Rozsah dodávky	Ručný hydraulický prestrihovací nástroj, priamy 7 prestrihovacích čelustí s trojitým delením Hydraulická skrutka Ø 19 mm Hydraulická skrutka Ø 9,5/19 mm HSS vrták Ø 10 mm Súprava dištančných podložiek (3-dielna) Plastový kufrík
Obrobiteľný materiál	Sheet steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Features

Ø razníka	16,2 mm
	20,4 mm
	25,4 mm
	32,5 mm
	40,5 mm
	50,5 mm
	63,5 mm

Pre závit	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
	M63

Balenie	1 pc(s).
---------	----------

Netto hmotnosť	5,3 kg
----------------	--------

Brutto hmotnosť	5,34 kg
-----------------	---------

Číslo colnej sadzby	82034000
---------------------	----------

ETIM 9	EC002121
--------	----------

ETIM 8	EC002121
--------	----------

ECLASS 8.0	21049046
------------	----------

Popis výrobku	Súprava ručných hydraulických prestrihovacích nástrojov, M16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm, s puzdrom, 7 prestrihovacích nástrojov na plech M 16 - M 63 vrátane príslušenstva
---------------	--