

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.120**

**Prestrihovacie čeľuste, kruhové**

State: 28.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.120 - Prestrihovacie čeluste, kruhové pre nerez, s trojitým delením

For punching round cut-outs

## Features

Obj. č.	AS 4055.120
Prevedenie	S trojitým delením
Rozsah dodávky	Matrica Razník
Obrobiteľný materiál	Stainless steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, nerez	2 mm
Ø razníka	20,4 mm
Pre závit	M20
Poznámka	Pri obsluhu kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guľčikovými ložiskami
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Ťažná skrutka (Ø x D)	11,1 x 60 mm
Hydraulická ťažná skrutka Ø	11,1 mm 19 cm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,077 kg
Brutto hmotnosť	0,098 kg
Číslo colnej sadzby	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

# Features

---

Popis výrobku

Prestrihovací nástroj do plechu, kruhový, pre materiál:  
nehodzavejúca oceľ, M20, PG 13, Ø prestrihovacieho nástroja 20,4  
mm