


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.125

Prestrihovacie čeluste, kruhové

State: 30.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.125 - Prestrihovacie čeluste, kruhové pre nerez, s trojitým delením

For punching round cut-outs

Features

Obj. č.	AS 4055.125
Prevedenie	S trojitým delením
Rozsah dodávky	Matrica Razník
Obrobiteľný materiál	Stainless steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, nerez	2 mm
Ø razníka	25,4 mm
Pre závit	M25
Poznámka	Pri obsluhu kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guľčkovými ložiskami
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.665
Ťažná skrutka (Ø x D)	11,1 x 60 mm
Hydraulická ťažná skrutka Ø	11,1 mm 19 cm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,121 kg
Brutto hmotnosť	0,142 kg
Číslo colnej sadzby	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

Features

Popis výrobku

Prestrihovací nástroj do plechu, kruhový, pre materiál:
nehrdzavejúca oceľ, M25, Ø prestrihovacieho nástroja 25,4 mm