


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.128**

**Prestrihovacie čeluste, kruhové**

State: 9.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.128 - Prestrihovacie čeluste, kruhové pre nerez, s trojitým delením

For punching round cut-outs

## Features

Obj. č.	AS 4055.128
Prevedenie	S trojitým delením
Rozsah dodávky	Matrica Razník
Obrobiteľný materiál	Stainless steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, nerez	2,5 mm
Ø razníka	28,3 mm
Poznámka	Pri obsluhu kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guľičkovými ložiskami
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Ťažná skrutka (Ø x D)	19 x 55 mm
Hydraulická ťažná skrutka Ø	19 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,157 kg
Brutto hmotnosť	0,181 kg
Číslo colnej sadzby	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
Popis výrobku	Prestrihovací nástroj do plechu, kruhový, pre materiál: nehrdzavejúca oceľ, PG 21, Ø prestrihovacieho nástroja 28,3 mm