

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.140

Prostřihovací čelisti, kruhové

State: 13.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.140 - Prostřihovací čelisti, kruhové pro nerez, s trojitým dělením

K prostřihování kruhových otvorů

Features

Obj. číslo	AS 4055.140
Provedení	S trojitým dělením
Popis výrobku	K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
Rozsah dodávky	Matrice Razník
Obrobitelný materiál	Nerez ocel
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, nerez	2,5 mm
Ø razníku	40,5 mm
Pro závity	M40
Poznámka	Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Tažný šroub (Ø x D)	19 x 75 mm
Hydraulický tažný šroub Ø	19 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,386 kg
Brutto hmotnost	0,417 kg
Číslo celní sazby	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Features

ECLASS 8.0

21049047

Popis výrobku

AS Prostřihovací čelisti pro nerez plech