


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.228

Prostřihovací čelisti, kruhové

State: 21.5.2024 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.228 - Prostřihovací čelisti, kruhové pro ocelový plech

K prostřihování kruhových otvorů

Features

Obj. č.	AS 4055.228
Provedení	S trojitým dělením
Popis výrobku	K prostřihování kruhových otvorů. Prostřihovací čelisti se používají s klíčem nebo hydraulickým prostřihovacím nástrojem.
Rozsah dodávky	Matrice Razník Tažný šroub bez kuličkového ložiska
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech	2 mm
Ø razníku	28,3 mm
Poznámka	Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky Další rozměry, viz děrovač plechu kulatý, z nerez oceli
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Tažný šroub (Ø x D)	9,5 x 50 mm
Hydraulický tažný šroub Ø	9,5 mm 19 mm
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	0,171 kg
Číslo celní sazby	82073010
EAN	4028177808256
ETIM 7.0	EC000156
ECLASS 8.0	21049047