

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.240**

**Prostřihovací čelisti, kruhové**

State: 3.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.240 - Prostřihovací čelisti, kruhové pro ocelový plech

K prostřihování kruhových otvorů

## Features

Obj. číslo	AS 4055.240
Provedení	S trojitým dělením
Rozsah dodávky	Matrice Razník Tažný šroub bez kuličkového ložiska
Obrobitelný materiál	Ocelový plech
Max. zpracovatelná tloušťka materiálu, ocelový plech	3 mm
Ø razníku	40,5 mm
Pro závity	M40
Poznámka	Při obsluze klíčem je nutno použít tažné šrouby s kuličkovými ložisky Další rozměry, viz děrovač plechu kulatý, z nerez oceli
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.663
Tažný šroub (Ø x D)	19 x 55 mm
Hydraulický tažný šroub Ø	19 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,522 kg
Brutto hmotnost	0,554 kg
Číslo celní sazby	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

# Features

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Popis výrobku

AS Prostřihovací čelisti