


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.520

Prestrihovacie čeluste, kruhové

State: 28.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.520 - Prestrihovacie čeluste, kruhové pre oceľový plech, s trojitým delením

For punching round cut-outs

Features

Obj. č.	AS 4055.520
Prevedenie	S trojitým delením
Rozsah dodávky	Matrica Razník
Obrobiteľný materiál	Sheet steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech	2 mm
Ø razníka	20,4 mm
Pre závit	M20
Poznámka	Pri obsluhu kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guľčkovými ložiskami Ďalšie rozmery, vid' dierovač plechu okrúhly, z nerezovej ocele
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.661
Ťažná skrutka (Ø x D)	9,5 x 50 mm
Hydraulická ťažná skrutka Ø	9,5 mm 19 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,075 kg
Brutto hmotnosť	0,095 kg
Číslo colnej sadzby	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156

Features

ECLASS 8.0

21049047

Popis výrobku

Prestrihovací nástroj do plechu, kruhový, pre materiál: oceľový plech, M20, PG 13, Ø prestrihovacieho nástroja 20,4 mm