

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8450.680

Systemy radových skříň TS 8

State: 31.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8450.680 - Systémy radových skříň TS 8 IP 66/NEMA 4X

TS 8 baying systems, stainless steel 1.4301 (AISI 304), incl. mounting plate. Protection category IP66, complies with NEMA 4X.

Features

Obj. č.	TS 8450.680
Materiál	Rámová konštrukcia skrine: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Strecha: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Dvere: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Zadná stena: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zvonka jemne zbrúsený povrch Podlaha: nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304), 3,0 mm Montážna doska: oceľový plech, 3,0 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine a podlahové plechy: bez náteru Dvere, strecha a zadná stena: z vonkajšej strany jemne zbrúsený povrch, zrnitosť 400 Montážna doska: pozinkovaná
Rozsah dodávky	Rámová konštrukcia skrine Dvere Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu Strecha Podlaha, plná Zadná stena Montážna doska 4 transportné oká Uzáver: Doppelbart, 3 mm 2 TS montážne lišty 18 x 38 mm Súprava príslušenstva pre bočnice na dovybavenie na IP 66 2 montážne priečky namontované na hĺbku skrine
Počet dverí	1

Features

Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 66
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 NEMA 12
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4X NEMA 4 NEMA 12
Kód IK	IK09
Poznámka	S ohľadom na tvrdosť materiálu odporúčame používať na vnútorné vybavenie samorezné skrutky s hviezdicovou drážkou.
Základný materiál	Stainless steel 1.4301 (AISI 304)
Rozmery	Šírka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hĺbka: 600 mm
Rozmery montážnej dosky (Š x V)	699 mm x 1.896 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	121,1 kg
Brutto hmotnosť	128,9 kg
Číslo colnej sadzby	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	TS Bayed enclosure system, WHD: 800x2000x600 mm, stainless steel, 1.4301, IP66 / NEMA 4x, with mounting plate, sheet steel, single door at front

Approvals

Approvals

Approvals

Bureau Veritas

C-UL

DNV

Explanations

Manufacturer's declaration

Declaration of conformity

Declaration of conformity UK