


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.581

# Súprava prestrihovacích čelústí, M12 až M40

State: 2.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.581 - Súprava prestrihovacích čelustí, M12 až M40 pre oceľový plech, s trojitým delením

For punching round cut-outs

## Features

Obj. č.	AS 4055.581
Prevedenie	S trojitým delením
Rozsah dodávky	6 matric 6 razníkov Ťažná skrutka s guľčkovým ložiskom Ø 6 x 40 mm Ťažná skrutka s guľčkovým ložiskom Ø 9,5 x 50 mm Ťažná skrutka s guľčkovým ložiskom Ø 19 x 55 mm HSS vrták Ø 10 mm plechovka klznej pasty Plastový kufrík
Obrobiteľný materiál	Sheet steel
Max. spracovateľná hrúbka materiálu, oceľový plech	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø razníka	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm
Pre závit	M12 M16 M20 M25 M32 M40

# Features

Poznámka	Pri obsluhu kľúčom je nutné použiť ťažné skrutky s guľičkovými ložiskami
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	2,2 kg
Brutto hmotnosť	2,256 kg
Číslo colnej sadzby	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Popis výrobku	Súprava prestrihovacích nástrojov na plech, metrická, pre materiál z oceľového plechu, 6 kusov, M12/16/20/25/32/40