

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.700

**Jednotka na ohýbanie prípojnic a
dierovanie otvorov CW 120-S**

State: 25.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.700 - Jednotka na ohýbanie prípojnic a dierovanie otvorov CW 120-S

The bending and hole-punching unit in the CW 120-S product series is ideal for bending and punching busbars. It supports the punching of both round holes and slots. The integral precision laser facilitates the cutting and bending process. The bending and hole-punching unit is easily positioned on a workbench.



Features

Obj. č.	AS 4055.700
Prevedenie	Elektrický uhlomer Dížkový doraz Ohýbací trň R10 Ohýbacia matrica
Výhody	Vysoká presnosť ohybu a dierovania Jednoduchá výmena nástroja
Hrúbka materiálu	12 mm
Dierovanie / šírka materiálu (max.)	120 mm
Ohnutie/dĺžka strany (min.)	50 mm
U-Bend (min.)	100 mm
Z-Bend (min.)	72 mm
Uhol ohýbania (max.)	90 °
Poznámka	Dĺžka ramena pri ohybe do tvaru Z závisí od hrúbky materiálu
Ohýbanie (max.)	120 x 12 mm
Dierovanie (max.)	6,6 x 21,5 mm

Features

Rozmery stroja	Šírka: 700 mm Výška: 410 mm Hĺbka: 461 mm
Využitelná plocha	Šírka: 756 mm Výška: 426 mm Hĺbka: 461 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	64,5 kg
Brutto hmotnosť	67,5 kg
Číslo colnej sadzby	84624900
ETIM 9	EC004303
ETIM 8	EC004303
ECLASS 8.0	36600804
Popis výrobku	Stacionárna jednotka na ohýbanie a dierovanie prípojnic CW 120-S, Jednotka na ohýbanie a dierovanie z produktového radu CW 120-S je vhodná na ohýbanie a dierovanie prípojnic. Môžu byť vyrazené okrúhle a predĺžené otvory.

Approvals

Explanations	Declaration of conformity
--------------	---------------------------