

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.730

Elektrohydraulické čerpadlo

State: 5.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.730 - Elektrohydraulické čerpadlo

Elektrohydraulické čerpadlo slouží k pohánění výrobků produktové řady CW 120-S.

Features

Obj. číslo	AS 4055.730
Popis výrobku	Elektrohydraulické čerpadlo slouží k pohánění výrobků produktové řady CW 120-S.
Jmenovitý příkon	1,1 kW
Filling volume	3,5 l
Working volume	2,2 l
Flow rate (max.)	1,1 l/min
Oil (type)	HLP 46
Jmenovité provozní napětí	230 V, 50 Hz
Jmenovitý proud	6,5 A
Rozměry stroje	Šířka: 405 mm Výška: 405 mm Hloubka: 310 mm
Využitelná plocha	Šířka: 505 mm Výška: 505 mm Hloubka: 497 mm
Přípustný provozní tlak (p max.)	630 bar
Balení	1 ks
Netto hmotnost	32 kg
Brutto hmotnost	34,5 kg
Číslo celní sazby	84135061
ECLASS 8.0	27301290

Approvals

Explanations

Prohlášení o shodě