

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8806.450

# System radových skříň VX25

State: 31.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8806.450 - Systém radových skříň VX25 C4-H

The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with one front door, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation. Surface coating to DIN EN ISO 12944 corrosion protection class C4-H. Important: Please observe the product properties and the notes on installation and maintenance in the product description.



## Features

|            |  |
|------------|--|
| Obj. č.    | VX 8806.450  |
| Prevedenie | Povrchová úprava podľa DIN EN ISO 12944, trieda ochrany proti korózii C4-H   |
| Materiál   | Rámová konštrukcia skrine: ocelový plech, 1,5 mm<br>Strecha: ocelový plech 1,5 mm<br>Dvere: ocelový plech, 2,0 mm<br>Zadná stena: ocelový plech, 1,5 mm<br>Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm<br>Montážna doska: ocelový plech, 3,0 mm |
| Povrch     | Enclosure frame: Zinc-magnesium and powder coating<br>Dvere, strešný a zadný plech: práškovo lakované, textúrovaná farba<br>Montážna doska a podlahové plechy: pozinkované   |
| Farba      | RAL 7035   |

# Features

|  |  |
|--|--|
| Rozsah dodávky                         | Rámová konštrukcia skrine<br>Dvere<br>Pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu<br>Strešný plech<br>Zadná stena<br>Podlahové plechy<br>Montážna doska<br>2 montážne lišty 18 x 39 mm<br>Uzáver: Doppelbart, 3 mm   |
| Rozmery                                | Šírka: 800 mm<br>Výška: 2.000 mm<br>Hĺbka: 600 mm  |
| Rozmery montážnej dosky (Š x V)        | 699 mm x 1.896 mm  |
| Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529 | IP 55  |
| Type rating podľa UL 50E               | Type 1<br>Type 12  |
| Kód IK                                 | IK10   |
| Počet dverí                            | 1  |
| Poznámka                               | Installation and maintenance: DIN EN ISO 12944 refers to corrosion protection for steel structures (e.g. containers and bridges) and is thus only indirectly applicable to enclosures. The test criteria defined in this standard were nevertheless applied to the paint finishes of the C4-H enclosures. Our “paint finish equivalent to C4-H” thus satisfies all requirements of the standard in respect of the 720-hour salt spray mist test. Even so, corrosion can still occur on such sheet-steel enclosures. If the enclosure is installed in an environment where there is a risk of corrosion, the user must provide for regular maintenance and the prompt repairing of any paint damage. Depending on the application, the user may need to take suitable precautions as protection against environmental conditions at the place of installation, e.g. UV radiation. |
| Základný materiál                      | Sheet steel  |
| Balenie                                | 1 pc(s).   |
| Netto hmotnosť                         | 118 kg   |

## Features

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| Brutto hmotnosť     | 123,5 kg  |
| Číslo colnej sadzby | 94032080  |
| ETIM 9              | EC000261  |
| ETIM 8              | EC000261  |
| ECLASS 8.0          | 27180101  |
| Popis výrobku       | Systém radovo spojených skříň VX, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, ocelový plech, C4-H, s montážnou doskou, 1 dvere vpredu |

## Approvals

---

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)                                      |
| Explanations | Manufacturer's declaration<br>Declaration of conformity |