


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX_IT 5302.167 Priečna traverza

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX_IT 5302.167 - Priečna traverza pre VX IT 19" profilové lišty

Na upevnenie palcových profilových lišt s variabilnou hĺbkou a šírkou, štandard, v dátových/ serverových skriniach VX IT so šírkou 800 mm.

Features

Obj. č.	VX IT 5302.167
Prevedenie	pre 19" profilovú lištu VX IT štandard
Výhody	Montáž môže byť symetrická alebo asymetrická Viac miesta pre vedenie káblov alebo integráciu Liquid Cooling Unit (LCU) pri jednostrannej, asymetrickej (bočne presadenej) inštalácii Optimálne pre integráciu 19-palcových profilových lišt pre alternatívne vybavenie 21", 23" alebo 24" komponenty Pre zvýšenie energetickej účinnosti integrovanej klimatizácie rozvádzača je možné oblasť okolo 19-palcovej montážnej roviny zaslepiť pomocou usmerňovacích plechov vzduchu, a cielene tak použiť ochladzujúci sa prúd vzduchu a redukovať prúd odpadového vzduchu.
Materiál	Oceľový plech
Povrch	S nástrekom
Farba	RAL 9005
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Zaťažiteľnosť	4000 N
Montážny pokyn	Upevnenie sa vykonáva priamo ku konštrukcii rámu Na priskrutkovanie profilových lišt k priečnym nosníkom sú nutné prídavné montážne uholníky pre 19" profilové lišty VX IT 5302169.
Vhodné pre	Šírka: = 800 mm
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	3,6 kg
Brutto hmotnosť	3,82 kg

Features

PCF per pack (cradle-to-gate)	14,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Popis výrobku	Priečny nosník, pre profilovú lištu VX IT, štandard, 482,6 mm (19"), s variabilnou hĺbkou a šírkou v skriniach so šírkou 800 mm