


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5307.124

## Dátová / serverová skriňa VX IT

State: 14.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5307.124 - Dátová / serverová skriňa VX IT s presklenými dverami, s 19" profilovými lištami

VX IT network/server enclosure, closed, for direct climate control tailored to the specific enclosure. 482.6 mm (19") interior installation with depth-variable 482.6 mm (19") mounting angles in the standard version, available in a range of size variants.



## Features

|                |  |
|----------------|--|
| Obj. č.        | VX 5307.124  |
| Materiál       | Oceľový plech<br>Hliník<br>Presklenené dvere: jednovrstvové bezpečnostné sklo, 3 mm<br>Front door: Aluminium, 1.25 mm<br>Rear door: Sheet steel, 1.5 mm  |
| Povrch         | Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním<br>Vnútorne vybavenie: lakované<br>Zadné dvere a strecha: základná farba nanosená máčaním, štruktúrovaná prášková farba<br>Predné dvere: hliník, eloxovaný/lakovaný |
| General colour | RAL 7035   |
| Farba          | Rám skrine, zadné dvierka a strecha: RAL 7035<br>Predné dvere: profily vertikálne, strieborná farba a profily horizontálne RAL 9005<br>Vnútorne vybavenie: RAL 9005<br>Rukoväť a pánty: RAL 9005                               |

# Features

|  |  |
|--|--|
| Rozsah dodávky                                       | Kostra skrine VX s dverami a strešným plechom<br>Predné presklené dvere s hliníkovým rámom, pánty 180°<br>Predný a zadný uzáver: komfortná rukoväť pre profilovú cylindrickú polvločku a bezpečnostný zámok 3524 E<br>Profilové lišty, 482,6 mm (19")<br>Dištančné vložky, výška 50 mm, na nadvihnutie krycieho plechu nad výrezom pre ventilátor v strešnom plechu, na pasívnu ventiláciu (priložené). Pre varianty bez výrezu nie sú nutné.<br>12× spona 19" 1 U, kontaktná (priložená)<br>25 skrutiek s hviezdicovou drážkou, vodivé (priložené)<br>Paleta IPPC<br>Strešný plech, viacdielny, s bočným zavedením káblov na hĺbku, obojstranný, pripravený na plech s ventilátormi<br>Dvere z ocelového plechu, zadné, plné, zvisle delené, pánty 180° |
| Rozmery  | Šírka: 800 mm<br>Výška: 2.000 mm<br>Hĺbka: 800 mm  |
| Výškové moduly                                       | 42 U   |
| Voľný montážny priestor pre rovinu 19", vpredu/vzadu | 150 mm / 130 mm  |
| Montážna poloha 19" vodorovne                        | predné a zadné   |
| Vzdialenosť medzi rovinami (pri dodaní)              | 520 mm   |
| upevnenie do 19" roviny                              | priskrutkované k priečnej traverzii hore a dole  |
| Prevedenie   | Standard   |
| Prevedenie strechy                                   | viacdielny, s bočným zavedením káblov na hĺbku, obojstranný, pripravený na plech s ventilátormi  |
| Konštrukcia zadných dverí                            | Dvere z ocelového plechu, plné, zvisle delené, pánty 180°  |
| Konštrukcia predných dverí                           | Presklené dvere s hliníkovým rámom, plné, jednodielne, pánty 180°  |
| Vyhotovenie profilových lišt                         | 19" profilové lišty štandard vo VX IT  |
| Vyhotovenie podlahy                                  | otvorený   |
| Prevedenie 19" rovina (roviny)                       | predné a zadné   |
| Poloha profilovej lišty                              | 19" rovina, predná a zadná   |

# Features

|  |  |
|--|--|
| Zaťažiteľnosť  | 8 000 N  |
| Max. zaťažiteľnosť (statická) pre každú skriňu podľa UL 2416 | 8 000 N  |
| Kód IK   | IK08   |
| Poznámka   | Uhol otvárania dverí sa môže v konkrétnom použití líšiť podľa druhu a miesta inštalácie.   |
| Základný materiál  | Sheet steel  |
| Balenie  | 1 pc(s).   |
| Netto hmotnosť   | 94,12 kg   |
| Brutto hmotnosť  | 107,2 kg   |
| PCF per pack (cradle-to-gate)                                | 263,6 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Note on PCF category   | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared   |
| Číslo colnej sadzby  | 94032080   |
| ETIM 9   | EC002499   |
| ECLASS 8.0   | 27180207   |
| Popis výrobku  | VX IT dátová/serverová skriňa štandard, ŠxVxH: 800x2000x800 mm, 42 U, hliníkové presklené dvere vpredu, dvere z ocelového plechu plné vzadu, vertikálne delené, 180° pánty vpredu aj vzadu |

# Approvals

|              |   |
|--------------|---|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)  |
| Certificates | Negative Certificate<br>Surface finish  |
| Explanations | Manufacturer's declaration<br>Declaration of conformity<br>Declaration of conformity UK |