


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.020

Řadové pojistkové odpínače NH

State: 12.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.020 - Řadové pojistkové odpínače NH s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)

Features

| | |
|--|--|
| Obj. číslo | SV 9343.020 |
| Provedení | For 60 mm busbar systems |
| Materiál | Polyamid Chování při požáru dle UL 94 Kontaktní dráhy: elektrolytická měď, postříbřená |
| Barva | Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7035/7001 |
| Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojnic | Šířka svěracího prostoru: 13 mm Výška svěracího prostoru: 13 mm |
| Pro přípojnicové systémy s roztečí | 60 mm |
| Vývod vodičů | nahore/dole |
| Způsob (elektrického) připojení | Rámová svorka |
| Jmenovitý provozní proud max. | 160 A |
| Jmenovité provozní napětí | 400 V - 690 V, 3~ |
| Pro velikost NH | 00 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky) |
| Rozměry | Šířka: 106 mm Výška: 194 mm |
| Připojení kulatých vodičů | 4 - 95 mm ² |
| Vhodné pro přípojnice | Výška: 5, 10 mm |
| Počet pólů | 3 póly |
| s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ) | Yes |

Features

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Průřez kulatého vodiče | 4 - 95 mm ² |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 1 kg |
| Brutto hmotnost | 1,02 kg |
| Podíl mědi (kg / ks) | 0,2 |
| Číslo celní sazby | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Popis výrobku | NH Odpínač, 00,160A, 500V |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | CQC-CCC |
| Explanations | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |