

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.040

# Radové poistkové odpínače NH

State: 31.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.040 - Radové poistkové odpínače NH s elektromechanickou identifikáciou stavu poistiek (MSÜ)

## Features

Obj. č.	SV 9343.040
Prevedenie	For 60 mm busbar systems
Materiál	Polyamid Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94 Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená
Farba	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7035/7001
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic	Šírka upínacieho priestoru: 13 mm Výška upínacieho priestoru: 13 mm
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Vývod vodičov	Top/bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia	Box terminal
Menovitý prevádzkový prúd max.	160 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Pre veľkosť NH	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Rozmery	Šírka: 106 mm Výška: 194 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm
Počet pólov	3-pole
Round conductor cross-section	4 - 95 mm <sup>2</sup>

# Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	1,2 kg
Brutto hmotnosť	1,311 kg
Podiel medi (kg / ks)	0,2
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	Poistkový odpínač SV NH veľ. 00, 160 A, 690 V, 3-pólový, rámová svorka, s elektromechanickým monitorovaním poistiek

# Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK