


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.300

Radové poistkové odpínače NH

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.300 - Radové poistkové odpínače NH

Features

Obj. č.	SV 9343.300
Prevedenie	For 60 mm busbar systems
Materiál	Polyamid Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94 Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená
Farba	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7035/7001
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic	Šírka upínacieho priestoru: 32 mm Výška upínacieho priestoru: 10 mm
Poznámka	Pripojenie sektorových vodičov 120 – 300 mm ² .
Pre prípojnicové systémy s rozstupom	60 mm
Vývod vodičov	Top/bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia	Box terminal
Menovitý prevádzkový prúd max.	630 A
Menovité prevádzkové napätie	690 V, 3~
Pre veľkosť NH	3
Poznámka	Uvedené technické údaje sa môžu líšiť pre aplikácie UR. Použitie podľa UR iba v spojení so „Special Purpose Fuses“.
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Rozmery	Šírka: 250 mm Výška: 298 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	95 - 300 mm ²
Vhodné pre prípojnice	Výška: 5, 10 mm

Features

Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic	20 mm
Počet pólov	3-pole
Round conductor cross-section	95 - 300 mm ²
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,48 kg
Brutto hmotnosť	4,5 kg
Podiel medi (kg / ks)	1,44
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	Poistkový odpínač SV NH veľ. 3, 630A, 690V, 3-pólový, rámová svorka

Approvals

Approvals	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK