

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5502.205 Ranžírovací panel

State: 21.6.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.205 - Ranžírovací panel s ocelovými strmeňmi

For horizontal management of the patch cables, with 5 cable shunting rings.

## Features

Obj. č.	DK 5502.205
Materiál	Panel: ocelový plech Strmeň: oceľ
Povrch	Panel: lakovaný Strmeň: pozinkovaný
Farba	RAL 9005
Poznámka	U uvedených rozmerov sa jedná o vonkajšie rozmery.
Rozmery	Šírka: 482,6 mm
Výškové moduly	1 U
Rozmery strmeňa	Ring depth: 55 mm Ring height: 43 mm
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,57 kg
Brutto hmotnosť	0,599 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	2,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Popis výrobku	DK ranžírovací panel, s ocelovými okami, pozinkovaný, 1 U, VxH: 43x55 mm, ocelový plech, RAL 9005