

SV 9344.000 - Řadové pojistkové odpínače NH

Features

Obj. číslo	SV 9344.000
Provedení	Pro instalaci na montážní desku
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94 Kontaktní dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7035/7001
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc	Šířka svěracího prostoru: 13 mm Výška svěracího prostoru: 13 mm
for mounting plate assembly	Yes
Vývod vodičů	nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Jmenovitý provozní proud max.	160 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Pro velikost NH	00
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou lišit pro aplikace UR. Použití dle UR pouze ve spojení se „Special Purpose Fuses“.
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 106 mm Výška: 194 mm
Připojení kulatých vodičů	4 - 95 mm ²
Počet pólů	3 póly
Průřez kulatého vodiče	4 - 95 mm ²
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,7 kg

Features

Brutto hmotnost	0,74 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,15
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	NH Odpínač, 00,160A, 690V

Approvals

Approvals	C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized)
-----------	---

Explanations	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
--------------	---