

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 5503.010 Ventilátorový modul

State: 4.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 5503.010 - Ventilátorový modul pre VX IT, TS IT

For active ventilation. The unit may optionally be extended with additional fans. Simple connection system and energy-efficient speed control.

Features

Obj. č.	SK 5503.010
Prevedenie	Bez strešného plechu
Výhody	Jednoduchá pripojovacia technika s prístrojovou zástrčkou C13 Energeticky účinná regulácia otáčok s prednastavenou krivkou Medzinárodné schválenia a kompatibilita napätia pre celosvetové použitie
Materiál	Oceľový plech, s nástrekom
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	1 ventilátorová jednotka ventilátory Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie Vrátane upevňovacieho materiálu Návod na inštaláciu a stručný návod na obsluhu
Prietok vzduchu (v prevádzkovom bode)	280 m ³ /h
Menovité prevádzkové napätie	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.	Pri 50 Hz: 0,39 A Pri 60 Hz: 0,36 A
Rozmery	Šírka: 550 mm Výška: 42 mm Hĺbka: 220 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 20
Počet otáčok	100 %
Predradené istenie	Istič/tavná poistka: 10 A

Features

Možnosti montáže	Vo VX IT so Š x H (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 V TS IT so Š x H: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 V TX CableNet so Š x H (mm): 600x600 / 600x800 / 600x1000 / 600x1200 / 800x600
Poznámka	Redukcia uvedeného aerodynamického výkonu na 280 m ³ /h pri tlakovej strate 25 Pa
Hladina hluku (v prevádzkovom bode)	46 dB(A)
Vhodné pre	Typ skrine: VX IT TS IT TX CableNet
Rozsah prevádzkových teplôt	5 °C...55 °C
Menovitý príkon	21,5 W
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	2,45 kg
Brutto hmotnosť	2,653 kg
Číslo colnej sadzby	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Popis výrobku	SK ventilátorový modul 100-240 V, 50-60Hz, s reguláciou otáčok, (2, max. 3 ventilátory) 280 m ³ /h, pre VX IT, ŠxVxH550x42x220 mm, RAL 7035

Approvals

Approvals	UL UL + C-UL (listed)
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK