

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CX 6702.000 Spodný diel pultu CX

State: 22.5.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CX 6702.000 - Spodný diel pultu CX

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



## Features

|                |   |
|----------------|---|
| Obj. č.        | CX 6702.000   |
| Prevedenie     | Spodný diel   |
| Materiál       | Skriňa: oceľový plech 1,5 mm<br>Dvere: oceľový plech 2,0 mm, polyuretánové penové tesnenie po celom obvode<br>Montážna doska: oceľový plech, 2,5 mm             |
| Povrch         | Skriňa a dvere: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba<br>Montážna doska: pozinkovaná                                 |
| Farba          | RAL 7035  |
| Rozsah dodávky | Skriňa hore otvorená<br>Dvere alebo dvojkridlové dvere vpredu s 3-bodovým uzamykacím systémom<br>Montážna doska<br>Podlahové plechy<br>Uzáver: Doppelbart, 3 mm |
| Rozmery        | Šírka: 1.200 mm<br>Výška: 675 mm<br>Hĺbka: 400 mm   |

# Features

|   |  |
|---|--|
| Rozmery montážnej dosky (Š x V)         | 1.120 mm x 625 mm  |
| Počet dverí                             | 2  |
| Uhol otvorenia dverí                    | 130°   |
| Kód IK                                  | IK10   |
| Poznámka                                | Na uzavretie spodného dielu pultu je nutné použiť zakrývaciú dosku<br>Na montáž 2-dielneho pultu je potrebný stredný diel a zakrývacia doska pre stredný diel pultu.<br>Na montáž 3-dielneho pultu je potrebný stredný a horný diel pultu. |
| Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529 | IP 55  |
| Protection category NEMA                | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Základný materiál                       | Sheet steel  |
| Počet uzáverov                          | 1  |
| Vykonanie uzáveru                       | 3-bodový uzatvárací systém   |
| Vložka uzáveru                          | Doppelbart, 3 mm   |
| Uzáver                                  | Vykonanie uzáveru: 3-bodový uzatvárací systém<br>Počet uzáverov: 1<br>Vložka uzáveru: Doppelbart, 3 mm   |
| Balenie                                 | 1 pc(s).   |
| Netto hmotnosť                          | 56 kg  |
| Brutto hmotnosť                         | 57,125 kg  |
| Číslo colnej sadzby                     | 94032080   |
| ETIM 9                                  | EC000784   |
| ETIM 8                                  | EC000784   |
| ECLASS 8.0                              | 27180504   |
| Popis výrobku                           | CX stolový systém, spodný diel, ŠxVxH: 1200x675x400 mm, ocelový plech  |

# Approvals

---

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Approvals    | UL + C-UL (listed)        |
| Explanations | Declaration of conformity |

---