


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.150 Čidlá CMC III

State: 10.7.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.150 - Čidlá CMC III

Analógové čidlo rozdielu tlaku CMC III

Features

Obj. č.	DK 7030.150
Prevedenie	Analógové čidlo rozdielu tlaku
Výhody	Rýchle pripojenie a automatické rozpoznanie pomocou Plug & Play Napájanie elektrickou energiou sa vykonáva cez rozhranie CAN-Bus.
Oblasti použitia	Monitorovanie skriň v IT, priemysle a technickom zariadení budov. Monitorovanie skriň, miestností a kontajnerov v IT prostredí.
Popis funkcie	Nastavenie je možné meniť pomocou webového rozhrania CMC III Processorové jednotky či IoT jednotky. Snímač tlakového rozdielu CMC III meria na dvoch bodoch v priestore tlak vzduchu a ukazuje rozdiel tlaku medzi týmito meracími bodmi. Dva body v priestore sa definujú pomocou tenkej hadice, ktorá sa pripojí k čidlu. Použitie: zapuzdrenie studenej uličky, dvojité podlaha
Materiál	Plast Čelná strana: hladká Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba	Čelná strana: RAL 9005 Skriňa: RAL 7035
Rozsah dodávky	Snímač Montážna doska Vrátane upevňovacieho materiálu Analógové čidlo rozdielu tlaku
Pripojenie k zbernici CAN-Bus	Direct
Rozhranie	2 x RJ45 CAN bus
Počet účastníkov pre každé IoT Interface (max.)	32

Features

Počet účastníkov PU Compact (max.)	4
Počet účastníkov PU (max.)	32
Počet účastníkov PDU (max.)	16
Metóda merania	Differential pressure measurement
Rozmery	Šírka: 110 mm Výška: 30 mm Hĺbka: 40 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	0 °C...55 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	5...95 %
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	0,4 kg
Brutto hmotnosť	0,539 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	85319000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
Popis výrobku	Analógový snímač diferenčného tlaku DK CMC III, na pripojenie k radiacej jednotke CMC III, cez rozhranie zbernice CAN, ŠxVxH: 110x30x40 mm, skriňa: RAL 7035, predná strana: RAL 9005

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Manufacturer's declaration Declaration of conformity