

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.210

Radové poistkové odpínače NH

State: 26.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.210 - Radové poistkové odpínače NH

Features

| | |
|---|---|
| Obj. č. | SV 9344.210 |
| Prevedenie | Na inštaláciu na montážnu dosku |
| Materiál | Polyamid Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94 Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebená |
| Farba | Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7035/7001 |
| Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic | Šírka upínacieho priestoru: 50 mm Výška upínacieho priestoru: 10 mm |
| for mounting plate assembly | Yes |
| Vývod vodičov | Top/bottom |
| Spôsob (elektrického) pripojenia | Screw M10 |
| Menovitý prevádzkový prúd max. | 400 A |
| Menovité prevádzkové napätie | 690 V, 3~ |
| Pre veľkosť NH | 2 |
| Poznámka | Uvedené technické údaje sa môžu líšiť pre aplikácie UR. Použitie podľa UR iba v spojení so „Special Purpose Fuses“. |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky) |
| Rozmery | Šírka: 210 mm Výška: 298 mm |
| Pripojenie okrúhlych vodičov | 10 - 240 mm ² |
| Počet pólov | 3-pole |
| Round conductor cross-section | 10 - 240 mm ² |
| Balenie | 1 pc(s). |
| Netto hmotnosť | 3,08 kg |

Features

| | |
|-----------------------|---|
| Brutto hmotnosť | 3,098 kg |
| Podiel medi (kg / ks) | 1 |
| Číslo colnej sadzby | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Popis výrobku | Poistkový odpínač SV NH veľ. 2, 400 A, 690 V, 3-pólový, skrutka M10, pre montáž montážnej dosky |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | C-UR CQC-CCC UR + C-UR (recognized) |
| Explanations | Declaration of conformity Declaration of conformity UK |