

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.330

Radové poistkové odpínače NH

State: 22.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.330 - Radové poistkové odpínače NH s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)

Features

Obj. č.	SV 9344.330
Prevedenie	Na inštaláciu na montážnu dosku
Materiál	Polyamid Ochrana proti požiaru zodpovedá UL 94 Kontaktové dráhy: elektrolytická meď, postriebrená
Farba	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7035/7001
Priestor na upevnenie lamelových medených prípojnic	Šírka upínacieho priestoru: 50 mm Výška upínacieho priestoru: 10 mm
for mounting plate assembly	Yes
Vývod vodičov	Top/bottom
Spôsob (elektrického) pripojenia	Screw M10
Menovitý prevádzkový prúd max.	630 A
Menovité prevádzkové napätie	400 V - 690 V, 3~
Pre veľkosť NH	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (poistkové vložky)
Rozmery	Šírka: 250 mm Výška: 298 mm
Pripojenie okrúhlych vodičov	10 - 300 mm ²
Počet pólov	3-pole
s elektronickou indikáciou stavu poistiek (ESÜ)	Yes
Round conductor cross-section	10 - 300 mm ²

Features

Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	4,4 kg
Brutto hmotnosť	4,444 kg
Podiel medi (kg / ks)	1,06
Číslo colnej sadzby	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Popis výrobku	Poistkový odpínač SV NH vel. 3, 630 A, 400-690 V, 3-pólový, skrutka M10, s elektronickým monitorovaním poistiek, pre montáž montážnej dosky

Approvals

Approvals	CQC-CCC
Explanations	Declaration of conformity Declaration of conformity UK