



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.120

Základní modul RiLineX

State: 2.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.120 - Základní modul RiLineX

Základní modul RiLineX, 3-pól, šířka 200 mm, s integrovaným, čelně vyjmutelným držákem přípojnic, pro modulární základnu RiLineX. Lze instalovat ploché přípojnice od 15 × 5 mm do 30 × 10 mm. Plná ochrana proti nebezpečnému dotyku až do IP 2XB, dodatečně rozšiřitelná na IP 3X. Základní modul se skládá ze spodního dílu, včetně držáku přípojnic, a horního dílu, který slouží jako ochrana proti nebezpečnému dotyku. Pro celkové řešení sestavené ze základních modulů jsou nutné další koncové moduly.



Features

Obj. číslo	RX 9360.120
Výhody	Škálovatelné délky systému pomocí základních modulů Snadná montáž Jmenovité proudy lze přizpůsobit volbou průřezu přípojnic Testovaná odolnost proti zkratu max. do 65 kA Vhodné pro aplikace v rozsahu střídavého proudu do 1000 V AC a stejnosměrného proudu do 1500 V DC Ochrana před nebezpečným dotykem až do IP 2XB, lze dodatečně rozšířit na IP 3X Přezkoušeno a certifikováno podle IEC a UL Jednoduché rozšíření a řadové spojení polí
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 35745 RAL 9005

Features

Rozsah dodávky	Spodní část základního modulu Základní modul (ochranný kryt proti nebezpečnému dotyku) Včetně upevňovacích šroubů
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 2XB
Normy	IEC/EN 61439-1 UL 508
Jmenovitý proud max.	800 A
Poznámka	Přípojnice nejsou součástí dodávky.
Elektrické parametry UL (SCCR)	65 kA – 600 V, RMS, nechráněno 100 kA – 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7 100 kA – 480 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7
Rozteč přípojníc	60 mm
Jmenovité rázové napětí U _{imp}	12 kV
Jmenovité napětí	1 000 V AC 600 V AC (UL) 1 500 V DC 600 V DC (UL)
Jmenovité izolační napětí U _i	1 000 V AC 1 500 V DC
Jmenovitá krátkodobá proudová odolnost/t	65 kA/500 ms
Třída přepětí	4
Stupeň znečištění	3
Počet pólů	3 póly
Frekvence základního kmitání	50...60 Hz
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Rozsah provozních teplot	-5 °C...55 °C

Features

Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...75 °C
Rozměry	Šířka: 200 mm Výška: 246 mm Hloubka: 49,2 mm
Balení	6 ks
Netto hmotnost	5,16 kg
Brutto hmotnost	5,547 kg
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC001900
Popis výrobku	RX RiLineX základní modul, 3pólový, D=200 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Prohlášení o shodě PCF-declaration