

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.010 Napájacia lišta PSM

State: 23.5.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.010 - Napájacia lišta PSM

One or two infeeds, with on or three phases, redundant after changing the plug-in module's direction of connection. With measurement option in conjunction with the CMC III system.

Features

Obj. č.	DK 7856.010
Prevedenie	S 2 prívodmi (zásuvka), trojfázová redundancia
Výhody	Moduly je možné namontovať aj počas prevádzky.
Technické údaje	<p>Každý zásuvkový modul na nosnej lište odoberá napätie z jednej fázy v závislosti od smeru zasunutia, teda z napájacieho okruhu alebo z redundantného napájacieho okruhu.</p> <p>V závislosti od vyhotovenia 1-/3-fázová konštrukcia s max. prúdom 2 x (3 x 16 A/32 A).</p> <p>Možnosť redundantného trojfázového napájania.</p> <p>Redundantný prúdový obvod je plne oddelený od trojfázového obvodu v nosnej lište.</p> <p>Moduly môžu byť vybavené integrovanou nadprúdovou ochranou, ktorá pri príliš vysokej hodnote prúdu odpája iba daný modul. Zostávajúce moduly zostávajú v prevádzke.</p>
Materiál	Hliníkový profil, eloxovaný v prírodnom farebnom odtieni
Spôsob (elektrického) pripojenia	WAGO X-COM
Počet	2
Fáza pre každé napájanie	3~
Menovitý prúd (max.)	16 A
Počet slotov modulu (max.)	4
Vhodné pre	Typ skrine: TS 8 TS IT VX IT Výška: 1.200 mm
Rozsah prevádzkových teplôt	5 °C...45 °C
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)	5...95 %

Features

Rozsah skladovacích teplôt	-20 °C...60 °C
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	2,089 kg
Brutto hmotnosť	2,24 kg
Číslo colnej sadzby	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Popis výrobku	Prípojnice DK PSM, modulárny rozvod energie pre vertikálnu montáž do IT rozvádzačov, sloty pre moduly: 4, 3~, 16 A, prírody: 2

Approvals

Approvals	IEC CB VDE
Explanations	Declaration of conformity