


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8122.245

Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech

State: 7.4.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8122.245 - Bočnice, pro sešroubování, ocelový plech pro VX

Bočnice, šroubovatelné, ocelový plech, pro VX.

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Obj. číslo | VX 8122.245 |
| Výhody | Časově úsporná montáž díky zaklapávacím držákům bočnic Automatické vyrovnání potenciálů a vyšší ochrana EMC díky plochým držákům s vnitřními kontaktními prvky Jednoduché polohování na výšku a hloubku díky pomůcce pro zavěšení Montáž prováděná jednou osobou Uzemňovací svorník s velkou nelakovanou styčnou plochou pro optimální kontakt |
| Materiál | Ocelový plech, 1,5 mm |
| Povrch | Základní barva nanesená máčením, na vnější straně strukturovaná prášková barva |
| Barva | RAL 7035 |
| Rozsah dodávky | Včetně upevňovacího materiálu |
| Vhodné pro | Typ skříně: VX IT Výška: = 2.200 mm Hloubka: = 1.200 mm |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 55 |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Základní materiál | Ocelový plech |
| Balení | 2 ks |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 419,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Upozornění ke třídě PCF | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |

Features

| | |
|---------------|--|
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Popis výrobku | Bočnice, pro sešroubování, 2200x1200, IP55 |

Approvals

| | |
|--------------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | PCF-declaration |