

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3105.430

Pano Isıtma

Durum: 31.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3105.430 - Pano ısıtma fanlı

Pano ısıtıcıları



Özellikleri

| | |
|------------------------------|---|
| Model numarası | SK 3105.430 |
| Ürün açıklaması | Bağıl hava nemini düzenlemek için kullanılan pano ısıtıcıları çiy noktasının altına düşülmesini ve böylece panoda yoğuşma suyu oluşumunu önler. Bu, korozyon veya kısa devre ile ilgili ortaya çıkan hasarı önler. |
| Malzeme | Alüminyum, anodize |
| Teslimat kapsamı | Fanlı PTC ısıtıcısı Sabitleme malzemesi |
| Sürekli ısıtma gücü | Fanlı sürekli ısıtma gücü |
| Entegre fan | Evet |
| Bilgi | Panoda kesin bir sıcaklık kontrolü için bir termostat önerilir Yoğuşmanın önüne geçmek için ısıtıcıları kontrol eden bir higrostat kullanımı önerilir Daha büyük panolarda eşit bir ısı dağılımı en iyi şekilde, düşük performanslı birden fazla ısıtma cihazı monte ederek elde edilir |
| Ürün numarasına dair not | -40°C çalışma sıcaklığında kullanılabilir. Üretici açıklaması talep üzerine temin edilebilir. |
| 10 °C'de sürekli ısıtma gücü | 710 W - 800 W |
| Nominal çalışma gerilimi | 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |

Özellikleri

| | |
|--------------------------------------|---|
| Ölçüler | Genişlik: 103 mm Yükseklik: 200 mm Derinlik: 103 mm |
| Yedek sigorta | Otomatik devre kesici/erime koruması: 10 A |
| IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı | IP 20 |
| Koruma sınıfı | II (koruma için yalıtımlı) |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | -33 °C...65 °C |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 0,957 kg |
| Brüt ağırlık | 1,214 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 85162999 |
| ETIM 9 | EC000737 |
| ETIM 8 | EC000737 |
| ECLASS 8.0 | 27180710 |
| Ürün açıklaması | SK Isıtıcı 710/800 W 115 V AC, fanlı |

Onaylar

| | |
|-------------|---|
| Onaylar | CSA UR + C-UR (recognized) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildirimini Uygunluk bildirimini UK |