


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8175.245

# Bočnice, na zoskrutkovanie, oceľový plech

State: 10.7.2026 (Source: [rittal.com/sk-sk](http://rittal.com/sk-sk))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8175.245 - Bočnice, na zoskrutkovanie, oceľový plech pre VX

Side panels, screw-fastened, sheet steel, for VX.

## Features

Obj. č.	VX 8175.245
Výhody	Časovo úsporná montáž vďaka zaklapávacím držiakom bočníc Automatické vyrovnanie potenciálov a vyššia ochrana EMC vďaka plochým držiakom s vnútornými kontaktnými prvkami Jednoduché polohovanie na výšku a hĺbku vďaka pomôcke na zavesenie Montáž vykonávaná jednou osobou Uzemňovací svorník s veľkou nelakovanou styčnou plochou pre optimálny kontakt
Materiál	Oceľový plech, 1,5 mm
Povrch	Základná farba nanosená máčaním, na vonkajšej strane štruktúrovaná prášková farba
Farba	RAL 7035
Rozsah dodávky	Vrátane upevňovacieho materiálu
Vhodné pre	Typ skrine: VX Výška: = 1.200 mm Hĺbka: = 800 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529	IP 55
Type rating podľa UL 50E	Type 1 Type 12
Základný materiál	Sheet steel
Balenie	2 pc(s).
Netto hmotnosť	22 kg
Brutto hmotnosť	23 kg

# Features

---

PCF per pack (cradle-to-gate)	70,39 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Popis výrobku	Bočnica VX, na zoskrutkovanie, pre VxH: 1200x800 mm, oceľový plech

# Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	PCF-declaration