

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8410.000

System radových skříň VX25

State: 6.6.2026 (Source: rittal.com/sk-sk)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8410.000 - Systém radových skříň VX25 Elektronická skříň

Ideal for 482.6 mm (19") assemblies and 482.6 mm (19") slide-in equipment: With 482.6 mm (19") adaptor sections at the front, front frame, rear door, roof plate and divided gland plates.



Features

Obj. č.	VX 8410.000
Materiál	Rámová konštrukcia skrine: ocelový plech, 1,5 mm Strecha: ocelový plech 1,5 mm Čelný rám: hliníkové lisované profily s rohovými dielmi zo zinkového tlakového odliatku Zadné dvere: Ocelový plech, 2,0 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Adaptérové profily 19": ocelový plech, 2 mm
Povrch	Rámová konštrukcia skrine: základná farba nanosená máčaním Strecha a zadná stena: základná farba nanosená máčaním, z vonkajšej strany štruktúrovaná prášková farba Čelný rám: s práškovým nástrekom Podlahové plechy: pozinkované
Farba	RAL 7035

Features

Rozsah dodávky	Rámová konštrukcia skrine Čelný rám (Pánty osadené vpravo, na ľavej strane pridržiavaný mechanickými uzávermi) Zadné dvere (pánty dverí vpravo, je možné zameniť na ľavú stranu) Strešný plech Podlahové plechy Adaptérové profily 19", vpredu
Rozmery	Šírka: 600 mm Výška: 1.600 mm Hĺbka: 600 mm
Montážna výška pre komponenty	33 U
Balenie	1 pc(s).
Netto hmotnosť	55,3 kg
Brutto hmotnosť	58 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	142,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	VX skrinka na elektroniku, ŠxVxH 600x1600x600 mm, oceľový plech, s výklopným predným rámom, s adaptérovým profilom 19", 1 dvere vzadu

Approvals

Certificates	Surface finish
--------------	----------------