

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3209.500

Hava-su ısı eőanjörü

Durum: 12.05.2026 (Kaynak: rittal.com/tr-tr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3209.500 - Hava-su ısı eřanjörü çatı üstü

Tavan yüzeyine montaj için. Soğutma gücü 1,87 kW – 4 kW. Standart koruma sınıfı IP 55. Zorlu ortamlarda kullanım için özellikle uygundur. Esnek su bağlantı seçenekleri.



Özellikleri

| | |
|--------------------------|--|
| Model numarası | SK 3209.500 |
| Dizayn | çatı üstü Su ileten parçalar bakır/pirinç (Cu/CuZn) |
| Ürün açıklaması | Zorlu ortamlar ve +70 °C'ye kadar olan sıcaklık aralıklarında kullanım için. Hava/su ısı eřanjörü, esnek su bağlantı seçenekleri kullanılarak panunun tavanına monte edilir. |
| Renk | RAL 7035 |
| Teslimat kapsamı | Bağlantı için hazır kablolu (plug-in terminal bloğu) Delik ęablonu Sızdırmazlık matı Sabitleme malzemesi |
| Toplam soğutma gücü | 400 l/h'de L 35 W 10: 2,5 kW |
| Nominal çalışma gerilimi | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Nominal güç Pel | 50 Hz'de: 95 W 60 Hz'de: 110 W |
| Anma akımı maks. | 50 Hz'de: 0,4 A 60 Hz'de: 0,48 A |

Özellikleri

| | |
|--|--|
| İzin verilen çalışma basıncı (p maks.) | 1: 10 bar |
| Elektriksel bağlantı türü | Takılabilir bağlantı terminal bloğu |
| Açılma süresi | 100 % |
| Soğutucu akışkan | Su (özellikler için internete bakınız) |
| Su giriş sıcaklığı | 1 °C...30 °C |
| Su bağlantıları | ½" hortum kılıfı G ¾" harici dış |
| Sıcaklık kontrolü | e-Comfortcontroller (fabrika ayarı +35 °C) |
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 1 °C...70 °C |
| Ölçüler | Genişlik: 597 mm Yükseklik: 417 mm Derinlik: 475 mm |
| Koruma türü | IP 65 talep üzerine sunulur |
| Yedek sigorta | Otomatik devre kesici/erime koruması: 4 A |
| Ayar aralığı | 20 °C...55 °C |
| EN 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP | IP 55 |
| Paketteki adet | 1 adet |
| Net ağırlık | 32,3 kg |
| Brüt ağırlık | 34 kg |
| Gümrük tarifesi numarası | 84158300 |
| ETIM 9 | EC002515 |
| ETIM 8 | EC002515 |
| ECLASS 8.0 | 27180712 |
| Ürün açıklaması | SK Hava/su ısı eşanjörü, çatı üstü, 2,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, e-Comfortcontroller, su ileten parçalar bakır/pirinç, GYD: 597 x 417 x 475 mm |

Onaylar

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Onaylar | CSA UR + C-UR (recognized) |
| Açıklamalar | Uygunluk bildiri |
